



Ženklavimo virvė 30 m, Suvyniojimo (įtraukimo) svirtis (x-kartų): 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	467590 1
GTIN	8422514809214
Produktų klasė	46R

Aprašymas

Modelis:

Ženklavimo virvės korpusas iš aliuminio lydinio, dažytas raudonai milteliniu būdu. 30 m speciali kelių pluoštų virvė labai tvirta (234 N) ir gerai sugeria spalvotus miltelius, todėl pasiekiamas optimalus žymėjimo rezultatas. Su plienine ašele ties virvės išvyniojimo vieta ir diržo segtuku iš nerūdijančio plieno. Su plienine ašele ties virvės išvyniojimo vieta ir diržo segtuku iš nerūdijančio plieno. Sandariai užsidarantis dangtelis neleidžia išbyrėti spalvotiems dažų milteliams.

Tiekimo sudėtis:

Ženklavimo virvė **be spalvotų miltelių**.

Techninis aprašymas

Plotis	76 mm
Virvės ilgis	30 m
Aukštis	47 mm
Ilgis	125 mm
Suvyniojimo (įtraukimo) svirtis (x-kartų)	1
Produkto rūšis	Ženklavimo virvė

Priedai

Milteliniai dažai ženklinimo virvei250 g Tipas B	467595 B
Milteliniai dažai ženklinimo virvei250 g Tipas R	467595 R