

Mahr**Skaitmeninis slankmatis su į išorę lenktomis matavimo žiaunomis, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412755 150
GTIN	4059192002367
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Gerai įskaitomas, ryškus LCD ekranas. Indukcinė, vandeniui atspari matavimo sistema. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Antgalių ilgis	40 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo žiaunos	išlenkta į išorę
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,01 mm

Padalos vertė	0,0005 in
Leistina paklaida	0,03 mm
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Baterijų skyriaus dangtelis	412235
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
	081560 CR2032

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032
