

Mahr**Skaitmeninis slankmatis IP67 i-wi, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412738 150
GTIN	4059192002480
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Labai didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11 mm. Integruota, belaidė duomenų sąsaja i-wi. Atsparus dulkėms ir drėgmei. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Veikimo trukmė apie 3 metus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

i-wi imtuvas Nr. 498912.

Techninis aprašymas

Eksploatavimo trukmė	apie 3 metus
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Yra gyliamatis	taip
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	40 mm

Norma	ISO 13385
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032