

HOLEX**Slankmatis dirbtuvėms su mm ir colių padalomis, Matavimo diapazonas: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415100 750
GTIN	4045197203175
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Aštrios matavimo žiaunos matavimams išorinio sriegio dugne ir siauruose grioveliuose, įdubose ir siauruose grioveliuose. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams. Aiški ryški skalė. Su fiksavimo varžtu. Iki dyd. 300 visas grūdintas, nuo dyd. 500 grūdintos matavimo plokštumos.

Techninis aprašymas

Fiksavimas	Reguliuojamas varžtas viršuje
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Antgalių ilgis	150 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 750 mm
Kalibravimas	A1
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Matavimo plokštuma	grūdintas
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	ISO 13385

Matavimo nuokrypis E MPE	±0,12 mm
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000