

**Mahr****Slankmatis dirbtuvėms lengvos konstrukcijos, Matavimo diapazonas: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412750 500
GTIN	2050001060297
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

**Slankmatis dirbtuvėms**, lengvos konstrukcijos su matavimo smaigaliais ir prizmine kreipiančiaja. **Nuskaitymui be paralakso**. Liniuotė ir slankiklis iš aliuminio. 50% mažesnis svoris. Atsparus dilimui ir subraižymams dėl anoduoto paviršiaus 1100 HV (panašiai kaip keramika). Matavimo žiaunos nerūdijančios, grūdintos ir šlifluotos. Nonijaus skalė su aiškiais padalomis vidaus ir išorės matavimams. Slankiklis juda lengvai ir tiksliai.

**Techninis aprašymas**

Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Antgalių ilgis	150 mm
Svoris	1,4 kg
Kalibravimas	A1
Fiksavimas	Reguliuojamo varžtas viršuje
Padalos vertė	0,02 mm
Skalės dalys	matinis chromuotas
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Paviršius	kietai anoduot.
Matavimo plokštuma	grūdintas
Padalos vertė	1/50 mm

Leistina paklaida	0,05 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

### Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500