

Garant**Reguliuojamas velenų gulsčiukas, Pado ilgis × tikslumas: 300/1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	468790 300/1
GTIN	4045197519221
Produktų klasė	41H

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas korpusas iš aukštos kokybės specialaus liejinio; prizminis pagrindas su kampu nušlifuotiems atraminiais paviršiais (svarbu žymint, sulygiuojant ir t. t.). Visi matavimo paviršiai nustatyti tiksliai lygiagrečiai su gulsčiuko ašimi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų.

Išilginės akutės reguliavimas: išilginę akutę reguliavimo varžtu galima be pastangų ir be tarpo sureguliuoti į 0 padėtį, jos neišmontuojant.

Įrankio poveikslėlio detalių aprašymas:**Reguliavimo varžtas**

išilginiam gulsčiukui.

Išilginis gulsčiukas

surinktas be įtampos.

Paskirtis:

Skirtas horizontalumo patikrinimui plokščių ir cilindrinų paviršių.

Standartas:

DIN 877

Tikslumas:

1 = su labai jautriu gulsčiuku **0,02 mm/m.**

2 = su jautriu gulsčiuku **0,1 mm/m.**

4 = su standartinio jautrumo gulsčiuku **0,4 mm/m.**

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,02 mm/m
Pado plotis	40 mm
Pado ilgis	300 mm
Tikslumo klasė	1
Norma	DIN 877
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Gulsčiukas

Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis Tikslumas 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------