

**Garant****Reguliuojamas gulsčiukas su rėmu, Pado ilgis × tikslumas: 150/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

469190 150/2

GTIN

4045197519245

Produktų klasė

41H

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas rėmas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. 3 pusės prizmiškai nušlifotos, 1 pusė lygi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Išilginio gulsčiuko jautrumas (skalės vertė) nurodytas lentelėje. Esant 1 tikslumui, su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų.

**Išilginės akutės reguliavimas:** išilginę akutę reguliavimo varžtu galima be pastangų ir be tarpo sureguliuoti į 0 padėtį, jos neišmontuojant.

**Paskirtis:**

Skirtas horizontaliems ir vertikaliesiems paviršiams, velenams ir t. t. išlygiuoti bei tiksliai išlygiuoti 90° kampu.

**Standartas:****DIN 877****Tikslumas:**

1 = su labai jautriu gulsčiuku **0,02 mm/m**.

2 = su jautriu gulsčiuku **0,1 mm/m**.

**Pastaba:**

Magnetinis modulis tiekiamas pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Pado ilgis	150 mm
Pado plotis	40 mm
Padalos vertė	0,1 mm/m
Tikslumo klasė	2
Norma	DIN 877
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H1
Produkto rūšis	Gulsčiukas

## Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas su rėmu Tikslumas 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------