

**Skaitmeninis slankmatis TWIN-CAL IP67, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412786 150
GTIN	7630041106282
Produktų klasė	45A

Aprašymas**Modelis:**

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Ilgesnis nei 12000 valandų veikimo laikas, persijungimas į taupymo režimą po 10 minučių ir automatinis išsijungimas po 2 valandų. ABS matavimo režimas, integruota TLC jungtis duomenų perdavimui. Apsauga nuo skysčių patekimo. Korpusas su apsaugine plienine plokštele ir „Soft Touch“ paviršiumi.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siųstuvai Nr. 498921 dyd. BT.

Techninis aprašymas

Norma	ISO 13385
Automatinis išsijungimas	taip
Stand-by režimas	taip
Eksploatavimo trukmė	12000 h
Yra gyliamatis	taip
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Antgalių ilgis	40 mm
Kalibravimas	A1
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Baterijos tipas	Tabletės formos baterija
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Tarptautinis dydis	CR2032
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D