

HOLEX**Ženklavimo virvė 30 m, Suvyniojimo (įtraukimo) svirtis (x-kartų): 5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 467590 5 |
| GTIN | 8422514809719 |
| Produktų klasė | 46R |

Aprašymas**Modelis:**

Ženklavimo virvės korpusas iš aliuminio lydinio, dažytas raudonai milteliniu būdu. 30 m speciali kelių pluoštų virvė labai tvirta (234 N) ir gerai sugeria spalvotus miltelius, todėl pasiekiamas optimalus žymėjimo rezultatas. Su plienine ašele ties virvės išvyniojimo vieta ir diržo segtuku iš nerūdijančio plieno. Su plienine ašele ties virvės išvyniojimo vieta ir diržo segtuku iš nerūdijančio plieno. Sandariai užsidarantis dangtelis neleidžia išbyrėti spalvotiems dažų milteliams. su 5: 1 greitas įtraukimas ir Push sistema paprastam virvės ištraukimui.

Tiekimo sudėtis:

Ženklavimo virvė **be spalvotų miltelių**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------|
| Virvės ilgis | 30 m |
| Ilgis | 132 mm |
| Plotis | 84 mm |
| Suvyniojimo (įtraukimo) svirtis (x-kartų) | 5 |
| Aukštis | 58 mm |
| Produkto rūšis | Ženklavimo virvė |

Priedai

| | |
|--|----------|
| Milteliniai dažai ženklinimo virvei250 g Tipas R | 467595 R |
| Milteliniai dažai ženklinimo virvei250 g Tipas B | 467595 B |