



Slankmatis, Matavimo diapazonas: 800mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415186 800
GTIN	4045197479846
Produktų klasė	41Z

Aprašymas

Modelis:

Nonijaus skalė matinė, chromuota. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos. **Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių Ø.** Su tiksliu reguliavimu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.

Su tiksliu reguliavimu.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,05 mm
Svoris	3,5 kg
Skalės dalys	matinis chromuotas
Matavimo plokštuma	grūdintas
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 800 mm
Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	150 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,12 mm

Tikslusis nustatymas	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000