



Skaitmeninis posvyrio matuoklis, Tipas: 3600



Užsakymo data

Užsakymo numeris	467560 3600
GTIN	2050001668448
Produktų klasė	46R

Aprašymas

Modelis:

- Aliuminis rėmas su precizinėmis tvirtinimo plokštumomis, viršuje su prizme.
- Krypties rodyklės ekrane palengvina nustatymą 0° arba 90°.
- Vertės užlaikymo funkcija matavimo rezultatų fiksavimui.
- Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje.

Tiekimo sudėtis:

Su dėžute ir 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) laipsniai
Matavimo ribos (diapazonas)	360 (4×90°) laipsniai
Ilgis	153 mm
Lygumo tolerancija	0,0762 mm
Aukštis	49 mm
Plotis	31 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Baterijų kiekis	1

Leistina paklaida elektronikos moduliui	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) laipsniai
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Posvyrio matuoklis

Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis Tikslumas 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------