


## Mitutoyo

### Saugus laikrodis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 0,5/55 mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	432052 0,5/55
GTIN	4946368668741
Produktų klasė	44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai laikrodis indikatoriai apsaugoti nuo smūgių, su laisva eiga. Itin lengva, tvirta konstrukcija, apsaugota nuo dulkių.

Jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6.

Pakuotė: tvirta dėžė

Norma: Gamykliniai standartai

Kalibravimas: C1

Padalos vertė: 0,01 mm

Nuokrypio amplitudė  $f_e$ : 8  $\mu$ m

Matavimo jėga: 0,4 - 1,4 N

Laisva eiga: 3,5 mm

#### Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Laisva eiga	3,5 mm
Nuokrypio amplitudė $f_e$	8 $\mu$ m

Korpuso Ø	55 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo jėga	0,4 - 1,4 N
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 3 mm	013210 3
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	013250 12,5

## Priedai

Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14

Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4

Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35