

**Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 30/58mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431896 30/58
GTIN	4031452100648
Produktų klasė	46C

Aprašymas**Modelis:**

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Tvirti indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Apvaliosios skalės (ciferblato) nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Linijinė pagalbinė skalė apsisukimų rodmenims.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,1 mm
Matavimo jėga	0,8 - 1,3 N
Korpuso Ø	58 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	10 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	30 mm
Kalibravimas	C1

Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	50 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm	023000 30

Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20

Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35

Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Indikatoriaus magnetinė galinė sienelė Korpuso Ø 58 mm	434835 58
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Indikatoriaus stiklas Tipas 58	432010 58