

Garant**Reguliuojamas gulsčiukas su rėmu, Pado ilgis × tikslumas: 200/1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

469190 200/1

GTIN

4045197519252

Produktų klasė

41H

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas rėmas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. 3 pusės prizmiškai nušlifotos, 1 pusė lygi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Išilginio gulsčiuko jautrumas (skalės vertė) nurodytas lentelėje. Esant 1 tikslumui, su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų.

Išilginės akutės reguliavimas: išilginę akutę reguliavimo varžtu galima be pastangų ir be tarpo sureguliuoti į 0 padėtį, jos neišmontuojant.

Paskirtis:

Skirtas horizontaliems ir vertikaliesiems paviršiams, velenams ir t. t. išlygiuoti bei tiksliai išlygiuoti 90° kampu.

Standartas:**DIN 877****Tikslumas:**

1 = su labai jautriu gulsčiuku **0,02 mm/m**.

2 = su jautriu gulsčiuku **0,1 mm/m**.

Pastaba:

Magnetinis modulis tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Tikslumo klasė	1
Padalos vertė	0,02 mm/m
Pado plotis	40 mm
Pado ilgis	200 mm
Norma	DIN 877
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H1
Produkto rūšis	Gulsčiukas

Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas su rėmu Tikslumas 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------