

**HOLEX****Slankmatis, Matavimo diapazonas: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415186 1000
GTIN	4045197479853
Produktų klasė	41Z

**Aprašymas****Modelis:**

Nonijaus skalė matinė, chromuota. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos. **Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių Ø.** Su tiksliu reguliavimu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.

Su tiksliu reguliavimu.

**Techninis aprašymas**

Antgalių ilgis	200 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Svoris	3,9 kg
Kalibravimas	A1
Matavimo plokštuma	grūdintas
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1000 mm
Skalės dalys	matinis chromuotas
Padalos vertė	0,05 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	ISO 13385
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,15 mm

Tikslusis nustatymas	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

### Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000