


Mahr**Precizinis laikroдинis indikatorius IP54, apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/58mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	432220 10/58
GTIN	2050001040206
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Preciziniai indikatoriai apsaugoti nuo smūgių, **vandens pusrų, tepalų ir purvo**. Mikrometro antgalis su guminiu apvalkalu, viršuje užsandarintas apsaugine įvone. Galinė sienelė užsandarinta, laikroдинio mechanizmo stiklas ir išorinis žiedas tvirtai priveržti. Jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	0,7 - 1,6 N
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Padalos vertė	0,01 mm

Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Korpuso Ø	58 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm
Kalibravimas	C1
Norma	DIN 878
IP apsaugos klasė	IP 54
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	15 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 32	434900 32
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14

Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 19/9	434900 19/9
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 40/7,8	434900 40/7,8
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 40/10	434900 40/10
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 19/10	434900 19/10
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15

Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 19/11	434900 19/11
Plieninis liestukas Tipas 19/7	434900 19/7
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 19/8	434900 19/8