

STIEFELMAYER

Gulsčiukas su rėmu, Pado ilgis × tikslumas: 100/2mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	469200 100/2
GTIN	4045197207173
Produktų klasė	46R

Aprašymas**Modelis:**

Izoliuotos rankenos korpuse sumažina poveikį, kylantį dėl rankų šilumos. Tvirtas rėmas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. 3 pusių prizmin. ir plokščias. 1 pusė plokščia, visi glotniai šlifuoti. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Išilginio gulsčiuko jautrumas (skalės vertė) nurodytas lentelėje.

Paskirtis:

Skirtas horizontaliems ir vertikaliesiems paviršiams, velenams ir t. t. išlygiuoti bei tiksliai išlygiuoti 90° kampu.

Standartas:**DIN 877****Tikslumas:****1 = su labai jautriu gulsčiuku 0,02 mm/m.****2 = su jautriu gulsčiuku 0,1 mm/m.****Techninis aprašymas**

Pado plotis	28 mm
Padalos vertė	0,1 mm/m

Tikslumo klasė	2
Pado ilgis	100 mm
Norma	DIN 877
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H1
Produkto rūšis	Gulsčiukas

Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas su rėmu Tikslumas 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------