

**TMSERROR, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412812 150
GTIN	4045197422828
Produktų klasė	42A

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis, ryškus skaitmeninis ekranas. Matavimo plokštumos tiksliai prišlifluotos.

Plastikinis korpusas, **kairiarankiams**.

**Tiekimo sudėtis:**

Su baterija Nr. 081560 dyd. LR44.

**Techninis aprašymas**

Korpuso medžiaga	plastikas
Norma	ISO 13385
Antgalių ilgis	40 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
tinka kairiarankiams	taip
Kalibravimas	A1
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Yra gyliamatis	taip
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Baterijų kiekis	1

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 LR44
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas LR44	081560 LR44
--	-------------