

**HOLEX****Slankmatis su ypač ilgais matavimo antgaliais, Matavimo diapazonas: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415188 500
GTIN	4045197479860
Produktų klasė	41Z

**Aprašymas****Modelis:**

Nonijaus skalė matinė, chromuota. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifotos. **Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių Ø.** Su tiksliu reguliavimu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.

Su **itin ilgomis žiaunomis**, be tikslaus privedimo.

**Techninis aprašymas**

Antgalių ilgis	300 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo žiaunos	prailgintos matavimo lūpos
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 500 mm
Svoris	1,9 kg
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Matavimo plokštuma	grūdintas
Skalės dalys	matinis chromuotas
Padalos vertė	0,05 mm

Padalos vertė	1/20 mm
Leistina paklaida	0,15 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

### Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021000 500
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 500 mm	021010 500