



Mažas laikroдинis indikatorius Compac Padala 0,002 mm, apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 5/58 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	433230 5/58
GTIN	7630041104028
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006 m. birželio mėn. redakcija. Tvirtas, matiniu chromu dengtas žalvario korpusas; laikroдинio mechanizmo stiklas nedūžtantis. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifluotas. Itin tikslus modelis. Svarbiausių detalių **tvirtinimo vietos iš brangakmenių**. Centrinė rodyklė **1/1000 mm padaloms**. Ciferblato nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone.

Metalinis korpusas ir itin veiksminga apsauga nuo smūgių. Ypač tvirtas laikroдинis indikatorius. **Pagaminta Šveicarijoje.**

2/1000 padalos vertė

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Pakuotė: tvirta dėžė

Norma: Gamykliniai standartai

Kalibravimas: C2

Padalos vertė: 0,002 mm

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą: 0,2 mm

Nuokrypio amplitudė f_e : 12 μm

Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso} : 14 μm

Matavimo jėga: 1,2 - 1,7 N

Techninis aprašymas

Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso}	14 μm
Korpuso \varnothing	58 mm
Matavimo jėga	1,2 - 1,7 N
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,2 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	5 mm
Nuokrypio amplitudė f_e	12 μm
Padalos vertė	0,002 mm
Kalibravimas	C2
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

Kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,001 Maksimali matavimo amplitudė 5 mm	013220 5
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	013250 12,5

Priedai

Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15

Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16