



Precizinis laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 40/58mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	433050 40/58
GTIN	4031452163094
Produktų klasė	46C

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006 m. birželio mėn. redakcija (išskyrus dyd. 100/80). Žalvario korpusas dengtas matiniu chromu. Jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Ciferblato nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža rodyklė 1 mm padaloms.

Priedai pasirinktinai:

specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Korpuso Ø	58 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo ribos (diapazonas)	40 mm
Matavimo jėga	0,8 - 1,8 N

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Liestuko prijungimo sriegis	M2,5
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	25 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 50 mm	023000 50
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100

Priedai

Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Indikatoriaus magnetinė galinė sienelė Korpuso Ø 58 mm	434835 58
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2