



Laikrodinis indikatorius su koncentriškai išdėstytais rodmenimis, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/58mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	431950 10/58
GTIN	4031452100228
Produktų klasė	46C

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Abi rodyklės išdėstytos koncentriškai, todėl labai aiškiai matomos.

Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	0,7 - 1,4 N
Korpuso Ø	58 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Norma	DIN 878
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	15 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20

Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Indikatoriaus magnetinė galinė sienelė Korpuso Ø 58 mm	434835 58
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25

Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5