

**Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 0,08/58mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	432405 0,08/58
GTIN	4031452101683
Produktų klasė	46C

Aprašymas**Modelis:**

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai laikrodiniai indikatoriai apsaugoti nuo smūgių, su laisva eiga. Itin lengva, tvirta konstrukcija, apsaugota nuo dulkių. Jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6. Didžiausias tikslumas dėl kombinuotos krumpliaratinės ir svirtinės pavaros.

Techninis aprašymas

Laisva eiga	4,5 mm
Korpuso Ø	58 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0,08 mm
Matavimo jėga	1,3 - 1,8 N
Kalibravimas	C2
Padalos vertė	0,001 mm
Norma	Gamykliniai standartai

Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	2 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,001 Maksimali matavimo amplitudė 5 mm	023020 5
--	----------