

Garant**Laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/58mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	432110 10/58
GTIN	4045197154064
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006 birželio mėn. redakcija. **Nuo smūgių apsaugoti** preciziniai indikatoriai. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Dantračiai apsaugoti nuo smūgių. Su metaliniu išoriniu žiedu ir metaline galine sienele.

Smūgiai perduodami netiesiogiai matavimo pavaros mechanizmui. Ypač tvirtas ir atsparus.

Detalus aprašymas:

Nuo smūgių apsaugoti preciziniai indikatoriai. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės (ciferblato) nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	0,7 - 1,5 N
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	C1
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm
Korpuso Ø	58 mm
Norma	DIN 878
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	15 µm
Sukamas ciferblatas	taip
reguliuojamos tolerancijos ribos	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20

Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Indikatoriaus stiklas Tipas 58	432010 58
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Išorinis indikatoriaus žiedas Tipas 58	432020 58
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40