

**HOLEX****Slankmatis su ypač ilgais matavimo antgaliais, Matavimo diapazonas:  
1000mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 415188 1000   |
| GTIN             | 4045197479877 |
| Produktų klasė   | 41Z           |

**Aprašymas****Modelis:**

Nonijaus skalė matinė, chromuota. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifuotos. **Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių Ø.** Su tiksliu reguliavimu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.

Su **itin ilgomis žiaunomis**, be tikslaus privedimo.

**Techninis aprašymas**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Padalos vertė             | 0,05 mm                    |
| Matavimo žiaunos          | prailgintos matavimo lūpos |
| Vidinių matavimo žiaunų Ø | 20 mm                      |
| Antgalių ilgis            | 300 mm                     |
| Kalibravimas              | A1                         |
| Matavimo plokštuma        | grūdintas                  |
| Skalės dalys              | matinis chromuotas         |
| Svoris                    | 3,9 kg                     |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 1000 mm                |
| Padalos vertė               | 1/20 mm                    |
| Leistina paklaida           | 0,2 mm                     |
| Pakuotė                     | tvirta dėžė                |
| Norma                       | Gamykliniai standartai     |
| Matavimo prietaisai         | analoginis                 |
| Medžiaga                    | Nerūdijantis plienas, INOX |
| visos dalys                 | grūdintas                  |
| Produkto rūšis              | Slankmatis dirbtuvėms      |

## Paslaugos

|   |             |
|---|-------------|
| DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis<br>Maksimalios matavimo ribos 1000 mm | 021010 1000 |
| KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo<br>ribos 1000 mm                 | 021000 1000 |