



Precizinis mažas laikroдинis indikatorius Compac apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 5/40 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	432540 5/40
GTIN	2050001949943
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Precizinis mažas laikroдинis indikatorius tvirtu metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Apsaugotas nuo smūgių.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Pakuotė: tvirta dėžė

Norma: Gamykliniai standartai

Kalibravimas: C1

Padalos vertė: 0,01 mm

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą: 0,5 mm

Nuokrypio amplitudė f_e : 12 μ m

Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso} : 14 μ m

Matavimo jėga: 0,6 - 1,4 N

Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
Korpuso Ø	40 mm
Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso}	14 µm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	5 mm
Nuokrypio amplitudė f_e	12 µm
Matavimo jėga	0,6 - 1,4 N
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	013210 10
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkS kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	013250 12,5

Priedai

Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 100 mm	434920 100
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10

Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60

Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2