

**Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/58mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431980 10/58
GTIN	4045197204165
Produktų klasė	42C

Aprašymas**Modelis:**

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninė skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm
Matavimo jėga	0,4 - 1,4 N
Kalibravimas	C1
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm

Korpuso Ø	58 mm
Norma	DIN 878
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	15 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 19/11	434900 19/11

Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 19/7	434900 19/7
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 40/10	434900 40/10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 40/7,8	434900 40/7,8
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 19/9	434900 19/9
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 32	434900 32
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 19/8	434900 19/8

Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 19/10	434900 19/10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Indikatoriaus stiklas Tipas 58	432260 58