

STIEFELMAYER

**Velenų gulsčiukas, Pado ilgis × tikslumas: 200/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	468800 200/4
GTIN	4028126003350
Produktų klasė	46R

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas korpusas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Prizminis pagrindas su kampu nušlifuotais atraminiais paviršiais (svarbu žymint, lygiuojant ir t. t.). Visi matavimo paviršiai nustatyti tiksliai lygiagrečiai su gulsčiuko ašimi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų.

**Paskirtis:**

Skirtas horizontalumo patikrinimui plokščių ir cilindrinų paviršių.

**Standartas:****DIN 877****Tikslumas:**

1 = su labai jautriu gulsčiuku **0,02 mm/m**.

2 = su jautriu gulsčiuku **0,1 mm/m**.

4 = su standartinio jautrumo gulsčiuku **0,4 mm/m**.

**Techninis aprašymas**

Pado plotis	40 mm
Pado ilgis	200 mm
Padalos vertė	0,4 mm/m
Tikslumo klasė	4
Norma	DIN 877
Pakuotė	tvirta dėžė

Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Gulsčiukas
<b>Paslaugos</b>	
KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis Tikslumas 0,40 mm/m	026620 0,40