



Precizinis laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 100/80mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	433050 100/80
GTIN	4031452101416
Produktų klasė	46C

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006 m. birželio mėn. redakcija (išskyrus dyd. 100/80). Žalvario korpusas dengtas matiniu chromu. Jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Ciferblato nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža rodyklė 1 mm padaloms. Jungiamojo antgalio Ø 10 mm h6.

Priedai pasirinktinai:

specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	100 mm
Kalibravimas	C1
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Matavimo jėga	1,2 - 2,5 N

Korpuso Ø	80 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Liestuko prijungimo sriegis	M2,5
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	50 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023010 100
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm	023000 100

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Indikatoriaus stiklas Tipas 58	432010 58
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2

Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Išorinis indikatoriaus žiedas Tipas 58	432020 58
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20

Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70