



## Precizinis mažas laikroдинis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 3/28mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 432500 3/28   |
| GTIN             | 4031452101690 |
| Produktų klasė   | 46C           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Precizinis mažas laikroдинis indikatorius tvirtu metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

#### Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

### Techninis aprašymas

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Matavimo jėga                         | 0,8 - 1,2 N |
| Kalibravimas                          | C1          |
| Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,5 mm      |
| Korpuso Ø                             | 28 mm       |
| Padalos vertė                         | 0,01 mm     |
| Matavimo ribos (diapazonas)           | 3 mm        |

| Norma  | Gamykliniai standartai |
|--|------------------------|
| Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 17 µm                  |
| Matavimo prietaisai                          | analoginis             |
| Pakuotė                                      | tvirta dėžė            |
| Produkto rūšis                               | Indikatorius           |

## Paslaugos

|   |             |
|---|-------------|
| KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 3 mm         | 023000 3    |
| DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm | 023010 12,5 |

## Priedai

|  |              |
|--|--------------|
| Kietlydinio liestukas Tipas 17                             | 434910 17    |
| Plieninis liestukas Tipas 18/6                             | 434900 18/6  |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/4                           | 434910 18/4  |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm                 | 434920 50    |
| Plieninis liestukas Tipas 29/20                            | 434900 29/20 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/25                            | 434900 11/25 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/5                             | 434900 18/5  |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm | 434917 50    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm                 | 434920 20    |
| Plieninis liestukas Tipas 11/20                            | 434900 11/20 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/2                           | 434910 18/2  |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/6                           | 434910 18/6  |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm                 | 434920 60    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/1                           | 434910 18/1  |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm                 | 434920 90    |

|  |              |
|--|--------------|
| Plieninis liestukas Tipas 29/10                            | 434900 29/10 |
| Plieninis liestukas Tipas 39                               | 434900 39    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm                 | 434920 10    |
| Plieninis liestukas Tipas 11/15                            | 434900 11/15 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/3                           | 434910 18/3  |
| Plieninis liestukas Tipas 18/1                             | 434900 18/1  |
| Plieninis liestukas Tipas 24                               | 434900 24    |
| Nulenkiamas liestukas                                      | 434912       |
| Plieninis liestukas Tipas 11/30                            | 434900 11/30 |
| Plieninis liestukas Tipas 28                               | 434900 28    |
| Plieninis liestukas Tipas 30/10                            | 434900 30/10 |
| Plieninis liestukas Tipas 2                                | 434900 2     |
| Plieninis liestukas Tipas 17                               | 434900 17    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm                | 434920 100   |
| Rubino antgalis Tipas 2                                    | 434915 2     |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/5                           | 434910 18/5  |
| Plieninis liestukas Tipas 14/20                            | 434900 14/20 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm | 434917 25    |
| Plieninis liestukas Tipas 18/4                             | 434900 18/4  |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm                 | 434920 40    |
| Plieninis liestukas Tipas 12                               | 434900 12    |
| Plieninis liestukas Tipas 13                               | 434900 13    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 16                             | 434910 16    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm                 | 434920 30    |
| Plieninis liestukas Tipas 15                               | 434900 15    |
| Plieninis liestukas Tipas 14/15                            | 434900 14/15 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm                 | 434920 15    |
| Plieninis liestukas Tipas 14/30                            | 434900 14/30 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm | 434918 50    |

|   |              |
|---|--------------|
| Kietlydinio liestukas Tipas 11                              | 434910 11    |
| Plieninis liestukas Tipas 11                                | 434900 11    |
| Plieninis liestukas Tipas 20                                | 434900 20    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 10                              | 434910 10    |
| Plieninis liestukas Tipas 18/3                              | 434900 18/3  |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm                  | 434920 70    |
| Plieninis liestukas Tipas 11/35                             | 434900 11/35 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 2                               | 434910 2     |
| Kietlydinio liestukas Tipas 14                              | 434910 14    |
| Plieninis liestukas Tipas 18/2                              | 434900 18/2  |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm | 434918 25    |
| Plieninis liestukas Tipas 14                                | 434900 14    |
| Plieninis liestukas Tipas 14/40                             | 434900 14/40 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm                  | 434920 80    |
| Plieninis liestukas Tipas 16                                | 434900 16    |
| Plieninis liestukas Tipas 10                                | 434900 10    |