

hanhart
1882**Sekundometras su dviem rodyklėmis ir dėklu****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	469610
GTIN	2050001049117
Produktų klasė	46R

Aprašymas**Modelis:**

Deimantiniu peiliu tekintas metalinis korpusas (Ø 55 mm) su sąvarža ir padidinta apsauga nuo dulkių bei vandens. Apsaugotas nuo smūgių tikslusis mechanizmas (inkaras, 7 akmenys). Pagalbinė tarpinio laiko matavimo rodyklė.

Paskirtis:

Galima universaliai naudoti matavimams sekundėmis ir dešimtainėmis su bet kiek **tarpinių laikų**. Todėl ypač tinka darbo procesų ir mašinų veikimo laikams registruoti.

· **Vykstant laiko matavimui, paleidimo ir sustabdymo funkciją galima dažnai aktyvinti bet kuriuo metu.**

Tiekimo sudėtis:

Su odiniu dėklu.

Techninis aprašymas

Skalės padalos	1/5 s / 1/100 min
Rodomas laikas iki	30 min
Matavimo prietaisai	analoginis

Kalibravimas	N1
Produkto rūšis	Chronometras

Paslaugos

KalibravimasChronometras Tipas U	029100 U
----------------------------------	----------