



Precizinis mažas laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 5/40mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 432550 5/40 |
| GTIN | 4031452101560 |
| Produktų klasė | 46C |

Aprašymas

Modelis:

Precizinis mažas laikroдинis indikatorius tvirtu metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.

Apsaugotas nuo smūgių.

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Kalibravimas | C1 |
| Padalos vertė | 0,01 mm |
| Matavimo jėga | 1 - 1,4 N |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 5 mm |
| Korpuso Ø | 40 mm |

| | |
|----------------------------------------------|--------------|
| Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,5 mm |
| Norma | DIN 878 |
| Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 12 µm |
| Matavimo prietaisai | analoginis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis | Indikatorius |

Paslaugos

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm | 023010 12,5 |
| KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm | 023000 10 |

Priedai

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Indikatoriaus stiklas Tipas 40 | 432010 40 |
| Plieninis liestukas Tipas 13 | 434900 13 |
| Plieninis liestukas Tipas 15 | 434900 15 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/30 | 434900 14/30 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/1 | 434900 18/1 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/1 | 434910 18/1 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/20 | 434900 14/20 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/2 | 434900 18/2 |
| Plieninis liestukas Tipas 14 | 434900 14 |
| Plieninis liestukas Tipas 20 | 434900 20 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/3 | 434910 18/3 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/5 | 434910 18/5 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/25 | 434900 11/25 |
| Plieninis liestukas Tipas 30/10 | 434900 30/10 |

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Kietlydinio liestukas Tipas 11 | 434910 11 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 10 | 434910 10 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/15 | 434900 14/15 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 14 | 434910 14 |
| Plieninis liestukas Tipas 11 | 434900 11 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/15 | 434900 11/15 |
| Plieninis liestukas Tipas 28 | 434900 28 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/40 | 434900 14/40 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/2 | 434910 18/2 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 16 | 434910 16 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/3 | 434900 18/3 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/35 | 434900 11/35 |
| Plieninis liestukas Tipas 10 | 434900 10 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 17 | 434910 17 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm | 434917 50 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/6 | 434900 18/6 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm | 434920 100 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/6 | 434910 18/6 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/4 | 434900 18/4 |
| Plieninis liestukas Tipas 12 | 434900 12 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm | 434920 15 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm | 434920 30 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm | 434920 90 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/4 | 434910 18/4 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm | 434920 10 |
| Plieninis liestukas Tipas 29/20 | 434900 29/20 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm | 434918 50 |
| Plieninis liestukas Tipas 2 | 434900 2 |
| Plieninis liestukas Tipas 29/10 | 434900 29/10 |

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Plieninis liestukas Tipas 11/20 | 434900 11/20 |
| Plieninis liestukas Tipas 39 | 434900 39 |
| Plieninis liestukas Tipas 24 | 434900 24 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 2 | 434910 2 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm | 434920 80 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm | 434917 25 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/5 | 434900 18/5 |
| Indikatoriaus magnetinė galinė sienelė Korpuso Ø 40 mm | 434835 40 |
| Plieninis liestukas Tipas 16 | 434900 16 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm | 434918 25 |
| Nulenkiamas liestukas | 434912 |
| Plieninis liestukas Tipas 17 | 434900 17 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/30 | 434900 11/30 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm | 434920 60 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm | 434920 40 |
| Išorinis indikatoriaus žiedas Tipas 40 | 432020 40 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm | 434920 70 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm | 434920 20 |
| Rubino antgalis Tipas 2 | 434915 2 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm | 434920 50 |