



Laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/58 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	432130 10/58
GTIN	7630041109757
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. **Nuo smūgių apsaugoti** preciziniai indikatoriai. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Metalinis korpusas ir itin veiksminga apsauga nuo smūgių. Ypač tvirtas laikroдинis indikatorius. **Pagaminta Šveicarijoje.**

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Pakuotė: tvirta dėžė

Norma: Gamykliniai standartai

Kalibravimas: C1

Padalos vertė: 0,01 mm

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą: 1 mm

Nuokrypio amplitudė f_e : 15 μ m

Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso} : 17 μ m

Matavimo jėga: 0,7 - 1,5 N

Techninis aprašymas

Korpuso \emptyset	58 mm
Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso}	17 μm
Matavimo jėga	0,7 - 1,5 N
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Nuokrypio amplitudė f_e	15 μm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm
Kalibravimas	C1
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

Kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	013210 10
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkS kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	013250 12,5

Priedai

Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6

Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10