



## Precizinis laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 30/58mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 433060 30/58  |
| GTIN             | 4045197204226 |
| Produktų klasė   | 42C           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006 m. birželio mėn. redakcija (išskyrus dyd. 100/80). Žalvario korpusas dengtas matiniu chromu. Jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Ciferblato nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža rodyklė 1 mm padaloms.

#### Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

### Techninis aprašymas

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Padalos vertė                         | 0,01 mm     |
| Matavimo ribos (diapazonas)           | 30 mm       |
| Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm        |
| Matavimo jėga                         | 0,8 - 1,6 N |
| Kalibravimas                          | C1          |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Korpuso Ø                                    | 58 mm                  |
| Norma  | Gamykliniai standartai |
| Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 20 µm                  |
| Matavimo prietaisai                          | analoginis             |
| Produkto rūšis                               | Indikatorius           |

## Paslaugos

|   |            |
|---|------------|
| DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 100 mm | 023010 100 |
| KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 30 mm        | 023000 30  |

## Priedai

|  |              |
|--|--------------|
| Plieninis liestukas Tipas 29/10            | 434900 29/10 |
| Plieninis liestukas Tipas 14               | 434900 14    |
| Plieninis liestukas Tipas 18/3             | 434900 18/3  |
| Plieninis liestukas Tipas 24               | 434900 24    |
| Plieninis liestukas Tipas 11/15            | 434900 11/15 |
| Plieninis liestukas Tipas 2                | 434900 2     |
| Nulenkiamas liestukas                      | 434912       |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm | 434920 50    |
| Plieninis liestukas Tipas 16               | 434900 16    |
| Plieninis liestukas Tipas 10               | 434900 10    |
| Plieninis liestukas Tipas 39               | 434900 39    |
| Plieninis liestukas Tipas 28               | 434900 28    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm | 434920 20    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm | 434920 90    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm | 434920 80    |

|   |              |
|---|--------------|
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/6            | 434910 18/6  |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm | 434920 100   |
| Plieninis liestukas Tipas 18/4              | 434900 18/4  |
| Plieninis liestukas Tipas 12                | 434900 12    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm  | 434920 15    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 11              | 434910 11    |
| Plieninis liestukas Tipas 17                | 434900 17    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm  | 434920 70    |
| Plieninis liestukas Tipas 11/30             | 434900 11/30 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm  | 434920 60    |
| Plieninis liestukas Tipas 14/20             | 434900 14/20 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/2              | 434900 18/2  |
| Plieninis liestukas Tipas 13                | 434900 13    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/3            | 434910 18/3  |
| Kietlydinio liestukas Tipas 2               | 434910 2     |
| Plieninis liestukas Tipas 11/20             | 434900 11/20 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 10              | 434910 10    |
| Rubino antgalis Tipas 2                     | 434915 2     |
| Plieninis liestukas Tipas 14/15             | 434900 14/15 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/5              | 434900 18/5  |
| Plieninis liestukas Tipas 14/30             | 434900 14/30 |
| Plieninis liestukas Tipas 15                | 434900 15    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/4            | 434910 18/4  |
| Plieninis liestukas Tipas 14/40             | 434900 14/40 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm  | 434920 40    |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm  | 434920 30    |
| Plieninis liestukas Tipas 29/20             | 434900 29/20 |
| Plieninis liestukas Tipas 30/10             | 434900 30/10 |
| Plieninis liestukas Tipas 20                | 434900 20    |

|  |              |
|--|--------------|
| Kietlydinio liestukas Tipas 16             | 434910 16    |
| Plieninis liestukas Tipas 11/35            | 434900 11/35 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/5           | 434910 18/5  |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/2           | 434910 18/2  |
| Kietlydinio liestukas Tipas 14             | 434910 14    |
| Plieninis liestukas Tipas 11               | 434900 11    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 17             | 434910 17    |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/1           | 434910 18/1  |
| Plieninis liestukas Tipas 11/25            | 434900 11/25 |
| Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 10 mm | 434920 10    |
| Plieninis liestukas Tipas 18/6             | 434900 18/6  |
| Plieninis liestukas Tipas 18/1             | 434900 18/1  |
| Indikatoriaus stiklas Tipas 58             | 432260 58    |