

**Mitutoyo****Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/58B mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	432050 10/58B
GTIN	4946368442372
Produktų klasė	44A

## Aprašymas

### Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

### Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Pakuotė: tvirta dėžė

Norma: DIN 878

Kalibravimas: C1

Padalos vertė: 0,01 mm

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą: 1 mm

Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės: taip

Matavimo jėga: 0,4 - 1,4 N

## Techninis aprašymas

Kalibravimas	C1
--------------	----

Padalos vertė	0,01 mm
Ašelė prie galinės indikatoriaus sienelės	taip
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm
Korpuso Ø	58 mm
Matavimo jėga	0,4 - 1,4 N
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Norma	DIN 878
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

Kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	013210 10
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	013250 12,5

## Priedai

Magnetinė indikatorių galinė sienelė Korpuso Ø 58 mm	434836 58
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plienis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plienis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plienis liestukas Tipas 17	434900 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plienis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50

Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20

Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15