



**Precizinis mažas laikroдинis indikatorius IP67, nepraleidžia vandens ir alyvų, atsparus smūgiams, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 3/40mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	432650 3/40
GTIN	4031452101263
Produktų klasė	46C

## Aprašymas

### Modelis:

Precizinis mažas laikroдинis indikatorius tvirtu metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Nepraleidžia vandens ir alyvų, atsparus smūgiams.

### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

### Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

## Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Korpuso Ø	40 mm
Matavimo jėga	1 - 1,7 N
Matavimo ribos (diapazonas)	3 mm

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,5 mm
Kalibravimas	C1
Norma	DIN 878
IP apsaugos klasė	IP 67
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	10 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 3 mm	023000 3
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

## Priedai

Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20

Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Išorinis indikatoriaus žiedas Tipas 40	432020 40
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Indikatoriaus magnetinė galinė sienelė Korpuso Ø 40 mm	434835 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Indikatoriaus stiklas Tipas 40	432010 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10