




Laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/58Bmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	432000 10/58B
GTIN	4045197204196
Produktų klasė	42C

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. **Nuo smūgių apsaugoti** preciziniai indikatoriai. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Dantytoji atraminė įvorė saugo nuo smūgių. Metalinė konstrukcija su plastikiniu stiklu.

Detalus aprašymas:

Nuo smūgių apsaugoti preciziniai indikatoriai. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės (ciferblato) nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Korpuso Ø	58 mm
-----------	-------

Kalibravimas	C1
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo jėga	0,7 - 1,5 N
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Ažselė prie galinės indikatoriaus sienelės	taip
Norma	DIN 878
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	15 µm
Sukamas ciferblatas	taip
reguliuojamos tolerancijos ribos	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis l 20 mm	434920 20
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Lenktas indikatorius laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Indikatoriaus stiklas Tipas 58	432260 58
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25

Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1