

Garant**Precizinis laikrodis indikatorius IP67, apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/58mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	432210 10/58
GTIN	4045197154071
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Preciziniai indikatoriai apsaugoti nuo smūgių, **vandens pusrų, tepalų ir purvo**. Mikrometro antgalis su guminiu apvalkalu, viršuje užsandarintas apsaugine įvare. Galinė sienelė užsandarinta, laikrodinio mechanizmo stiklas ir išorinis žiedas tvirtai priveržti. Jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6.

Detalus aprašymas:

Nuo smūgių apsaugoti preciziniai indikatoriai. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės (ciferblato) nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Korpuso Ø	58 mm
Matavimo jėga	0,9 - 1,6 N
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm
Kalibravimas	C1
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Norma	DIN 878
IP apsaugos klasė	IP 67
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	15 µm
Sukamas ciferblatas	taip
reguliuojamos tolerancijos ribos	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16

Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Indikatoriaus stiklas Tipas 58	432010 58
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2

Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14