



Precizinis mažas laikroдинis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 3/40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	432500 3/40
GTIN	4031452100068
Produktų klasė	46C

Aprašymas

Modelis:

Precizinis mažas laikroдинis indikatorius tvirtu metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	3 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,5 mm
Matavimo jėga	0,8 - 1,2 N
Kalibravimas	C1
Korpuso Ø	40 mm
Padalos vertė	0,01 mm

Norma	DIN 878
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	10 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 3 mm	023000 3

Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2

Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Lenktas indikatorius laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Indikatorius stiklas Tipas 40	432010 40
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Išorinis indikatoriaus žiedas Tipas 40	432020 40
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Nulenkiamas liestukas	434912
Indikatoriaus magnetinė galinė sienelė Korpuso Ø 40 mm	434835 40
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20