




Šlifavimo ir kontrolės spaustuvas su sukliu, iš nerūdijančiojo plieno, Žiaunų plotis A: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	363600 100
GTIN	4045197313591
Produktų klasė	38F

Aprašymas

Modelis:

· Iš grūdintojo plieno, iš visų pusių preciziškai nušlifuoti.

Galima fiksuoti ant 4 skirtingų pusių (pagrindo, priekio ir šoninių paviršių).

Įmagnetinamas chromo plienas – **nerūdijantis** (darbams su rūdijimą sukeliančiomis aušinimo ir tepimo medžiagomis).

Funkcija:

Spaudimo žemyn sistema – paslanki užspaudimo lūpa papildomai spaudžiama žemyn, todėl apdirbimo metu išvengiama vibracijos.

Paskirtis:

Tiksliam apdirbimui ir kontrolei.

Tinka naudoti erozinio pjovimo staklėse.

Tikslumas:

Tikslumo tolerancija **0,003 mm** / 100 mm (sistemos tikslumas).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo rankena.

Techninis aprašymas

Svoris	9,5 kg
Bendras ilgis a	270 mm
maksimalios užveržimo ribos b	140 mm

Žiaunų plotis A	100 mm
Žiaunų aukštis C	40 mm
Bendras plotis B	100 mm
Produkto rūšis	Kontroliniai spaustuvai