



Precizinis mažas laikroдинis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 5/40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	432500 5/40
GTIN	4031452101546
Produktų klasė	46C

Aprašymas

Modelis:

Precizinis mažas laikroдинis indikatorius tvirtu metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Korpuso Ø	40 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	0,8 - 1,3 N
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	5 mm

Norma	DIN 878
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	12 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10
DAkKS kalibravimasLaikrodinis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Indikatoriaus magnetinė galinė sienelė Korpuso Ø 40 mm	434835 40
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13

Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Išorinis indikatoriaus žiedas Tipas 40	432020 40
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Indikatoriaus stiklas Tipas 40	432010 40
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30