




Šlifavimo ir kontrolės spaustuvas be suklio, Žiaunų plotis A: 45mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	363650 45
GTIN	4045197313607
Produktų klasė	38F

Aprašymas

Modelis:

· Iš grūdintojo plieno, iš visų pusių preciziškai nušlifuoti.

Galima fiksuoti ant 4 skirtingų pusių (pagrindo, priekio ir šoninių paviršių).

Judinamas žiaunas rankomis pristumkite prie detalės ir užveržkite. **Atleidžiant judinamos žiaunos automatiškai atsitraukia nuo detalės.**

Funkcija:

Spaudimo žemyn sistema – paslanki užspaudimo lūpa papildomai spaudžiama žemyn, todėl apdirbimo metu išvengiama vibracijos.

Paskirtis:

Tiksliam apdirbimui ir kontrolei.

Tikslumas:

Tikslumo tolerancija **0,003 mm** / 100 mm (sistemos tikslumas).

Techninis aprašymas

Svoris	1,3 kg
Bendras ilgis a	160 mm
maksimalios užveržimo ribos b	85 mm
Žiaunų plotis A	45 mm
Žiaunų aukštis C	20 mm
Bendras plotis B	45 mm

Produkto rūšis

Kontroliniai spaustuvai