

Garant**Tikslus laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 1/58mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	433090 1/58
GTIN	4045197422071
Produktų klasė	41C

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas, matinis chromuotas žalvario korpusas, laikroдинio mechanizmo stiklas nedūžtantis. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas.

Labai tikslus modelis.

Svarbiausių detalių lizdai iš **nerūdijančiojo plieno**.

Centrinė rodyklė **skirta 1/1000 mm skalei**.

Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.

Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone.

Kokybiška apsauga nuo smūgių užtikrina ypatingą patvarumą.

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,2 mm
Kalibravimas	C2

Matavimo jėga	1,5 - 2 N
Korpuso Ø	58 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	1 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	5 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,001 Maksimali matavimo amplitudė 5 mm	023020 5
DAkkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5

Priedai

Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Lenktas indikatorius laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20

Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Lenktas indikatoriaus laikiklis 45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3