



Precizinis didelis laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/80mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	432900 10/80
GTIN	4031452100365
Produktų klasė	46C

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Su didesniu indikatoriaus išoriniu Ø ir ypač dideliais atstumais tarp padalų, **nuo smūgių apsaugotas** matavimo pavaros mechanizmas. Matinis chromuotas žalvario korpusas. Su jungiamuoju antgaliu Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Korpuso Ø	80 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	1 - 1,8 N

Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	17 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10

Priedai

Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5

Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20

Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40
Nulenkiamas liestukas	434912
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80