




## Šlifavimo ir kontrolės spaustuvas be suklio, Žiaunų plotis A: 65mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	363650 65
GTIN	4045197313614
Produktų klasė	38F

### Aprašymas

#### Modelis:

· Iš grūdintojo plieno, iš visų pusių preciziškai nušlifuoti.

Galima fiksuoti ant 4 skirtingų pusių (pagrindo, priekio ir šoninių paviršių).

Judinamas žiaunas rankomis pristumkite prie detalės ir užveržkite. **Atleidžiant judinamos žiaunos automatiškai atsitraukia nuo detalės.**

#### Funkcija:

**Spaudimo žemyn sistema** – paslanki užspaudimo lūpa papildomai spaudžiama žemyn, todėl apdirbimo metu išvengiama vibracijos.

#### Paskirtis:

**Tiksliam apdirbimui ir kontrolei.**

#### Tikslumas:

Tikslumo tolerancija **0,003 mm** / 100 mm (sistemos tikslumas).

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis a	230 mm
Svoris	4,3 kg
maksimalios užveržimo ribos b	130 mm
Žiaunų plotis A	65 mm
Žiaunų aukštis C	37 mm
Bendras plotis B	65 mm

Produkto rūšis

Kontroliniai spaustuvai