

Mitutoyo

Tikslus laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 1/58 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

433200 1/58

GTIN

4946368423418

Produktų klasė

44A

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006 m. birželio mėn. redakcija. Tvirtas, matiniu chromu dengtas žalvario korpusas; laikrodinio mechanizmo stiklas nedūžtantis. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifluotas. Itin tikslus modelis. Svarbiausių detalių **tvirtinimo vietos iš brangakmenių**. Centrinė rodyklė **1/1000 mm padaloms**. Ciferblato nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone. Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Norma: Gamykliniai standartai

Kalibravimas: C2

Padalos vertė: 0,001 mm

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą: 0,2 mm

Nuokrypio amplitudė f_e : 5 µm

Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso} : 7 µm

Matavimo jėga: 0,9 - 1,5 N

Techninis aprašymas

Nuokrypio amplitudė f_e	5 μ m
Matavimo jėga	0,9 - 1,5 N
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,2 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	1 mm
Kalibravimas	C2
Korpuso \emptyset	58 mm
Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso}	7 μ m
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

Kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,001 Maksimali matavimo amplitudė 5 mm	013220 5
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Laikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	013250 12,5

Priedai

Magnetinė indikatorių galinė sienelė Korpuso \emptyset 58 mm	434836 58
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2