



Precizinis mažas laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 3/40mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 432505 3/40 |
| GTIN | 4045197199584 |
| Produktų klasė | 42C |

Aprašymas

Modelis:

Precizinis mažas laikroдинis indikatorius tvirtu metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Apsaugotas nuo smūgių.

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm |
| Kalibravimas | C1 |
| Padalos vertė | 0,01 mm |
| Korpuso Ø | 40 mm |
| Matavimo jėga | 0,9 - 1,3 N |

| | |
|--|--------------|
| Matavimo ribos (diapazonas) | 3 mm |
| Norma | DIN 878 |
| Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 10 µm |
| Matavimo prietaisai | analoginis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis | Indikatorius |

Paslaugos

| | |
|--|-------------|
| KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 3 mm | 023000 3 |
| DAkKS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm | 023010 12,5 |

Priedai

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plieninis liestukas Tipas 18/6 | 434900 18/6 |
| Plieninis liestukas Tipas 14 | 434900 14 |
| Plieninis liestukas Tipas 2 | 434900 2 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/25 | 434900 11/25 |
| Rubino antgalis Tipas 2 | 434915 2 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/3 | 434910 18/3 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/35 | 434900 11/35 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/5 | 434900 18/5 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 14 | 434910 14 |
| Plieninis liestukas Tipas 29/20 | 434900 29/20 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/5 | 434910 18/5 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/2 | 434900 18/2 |
| Plieninis liestukas Tipas 16 | 434900 16 |
| Plieninis liestukas Tipas 28 | 434900 28 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Kietlydinio liestukas Tipas 2 | 434910 2 |
| Plieninis liestukas Tipas 19/11 | 434900 19/11 |
| Plieninis liestukas Tipas 24 | 434900 24 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/3 | 434900 18/3 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/30 | 434900 11/30 |
| Plieninis liestukas Tipas 19/7 | 434900 19/7 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/20 | 434900 14/20 |
| Plieninis liestukas Tipas 19/9 | 434900 19/9 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/1 | 434900 18/1 |
| Plieninis liestukas Tipas 32 | 434900 32 |
| Plieninis liestukas Tipas 19/10 | 434900 19/10 |
| Plieninis liestukas Tipas 19/8 | 434900 19/8 |
| Plieninis liestukas Tipas 13 | 434900 13 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/30 | 434900 14/30 |
| Plieninis liestukas Tipas 39 | 434900 39 |
| Plieninis liestukas Tipas 17 | 434900 17 |
| Plieninis liestukas Tipas 10 | 434900 10 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/2 | 434910 18/2 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/15 | 434900 14/15 |
| Plieninis liestukas Tipas 18/4 | 434900 18/4 |
| Plieninis liestukas Tipas 11 | 434900 11 |
| Plieninis liestukas Tipas 40/7,8 | 434900 40/7,8 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/15 | 434900 11/15 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 11 | 434910 11 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/6 | 434910 18/6 |
| Plieninis liestukas Tipas 14/40 | 434900 14/40 |
| Plieninis liestukas Tipas 40/10 | 434900 40/10 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/1 | 434910 18/1 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 10 | 434910 10 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plieninis liestukas Tipas 29/10 | 434900 29/10 |
| Plieninis liestukas Tipas 15 | 434900 15 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 16 | 434910 16 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 17 | 434910 17 |
| Plieninis liestukas Tipas 11/20 | 434900 11/20 |
| Plieninis liestukas Tipas 12 | 434900 12 |
| Kietlydinio liestukas Tipas 18/4 | 434910 18/4 |
| Plieninis liestukas Tipas 30/10 | 434900 30/10 |
| Plieninis liestukas Tipas 20 | 434900 20 |