



## Precizinis didelis laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	432900 10/100
GTIN	4031452100419
Produktų klasė	46C

### Aprašymas

#### Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Su didesniu indikatoriaus išoriniu Ø ir ypač dideliais atstumais tarp padalų, **nuo smūgių apsaugotas** matavimo pavaros mechanizmas. Matinis chromuotas žalvario korpusas. Su jungiamuoju antgaliu Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

#### Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

### Techninis aprašymas

Matavimo jėga	1 - 1,8 N
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Korpuso Ø	100 mm
Padalos vertė	0,01 mm

Kalibravimas	C1
Matavimo ribos (diapazonas)	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	17 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10

## Priedai

Kietlydinio liestukas Tipas 10	434910 10
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 70 mm	434920 70
Plieninis liestukas Tipas 29/20	434900 29/20
Kietlydinio liestukas Tipas 18/3	434910 18/3
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm	434917 25
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 60 mm	434920 60
Kietlydinio liestukas Tipas 17	434910 17
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 100 mm	434920 100
Plieninis liestukas Tipas 18/1	434900 18/1
Kietlydinio liestukas Tipas 18/2	434910 18/2
Plieninis liestukas Tipas 18/5	434900 18/5
Kietlydinio liestukas Tipas 18/6	434910 18/6
Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2

Plieninis liestukas Tipas 15	434900 15
Plieninis liestukas Tipas 30/10	434900 30/10
Plieninis liestukas Tipas 11/30	434900 11/30
Plieninis liestukas Tipas 18/3	434900 18/3
Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm	434917 50
Plieninis liestukas Tipas 14/15	434900 14/15
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Plieninis liestukas Tipas 11/25	434900 11/25
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2
Nulenkiamas liestukas	434912
Plieninis liestukas Tipas 10	434900 10
Plieninis liestukas Tipas 11/15	434900 11/15
Plieninis liestukas Tipas 24	434900 24
Kietlydinio liestukas Tipas 18/5	434910 18/5
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 20 mm	434920 20
Plieninis liestukas Tipas 12	434900 12
Plieninis liestukas Tipas 16	434900 16
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 10 mm	434920 10
Plieninis liestukas Tipas 17	434900 17
Plieninis liestukas Tipas 13	434900 13
Plieninis liestukas Tipas 11/35	434900 11/35
Kietlydinio liestukas Tipas 18/1	434910 18/1
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 15 mm	434920 15
Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm	434918 50
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 50 mm	434920 50
Plieninis liestukas Tipas 14/20	434900 14/20
Plieninis liestukas Tipas 39	434900 39
Plieninis liestukas Tipas 28	434900 28
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 30 mm	434920 30

Plieninis liestukas Tipas 18/6	434900 18/6
Kietlydinio liestukas Tipas 18/4	434910 18/4
Kietlydinio liestukas Tipas 14	434910 14
Kietlydinio liestukas Tipas 16	434910 16
Kietlydinio liestukas Tipas 11	434910 11
Plieninis liestukas Tipas 18/2	434900 18/2
Plieninis liestukas Tipas 11	434900 11
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 40 mm	434920 40
Plieninis liestukas Tipas 11/20	434900 11/20
Plieninis liestukas Tipas 14	434900 14
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 80 mm	434920 80
Plieninis liestukas Tipas 14/30	434900 14/30
Plieninis liestukas Tipas 20	434900 20
Matavimo liestuko ilgintuvas Ilgis I 90 mm	434920 90
Plieninis liestukas Tipas 18/4	434900 18/4
Lenktas indikatoriaus laikiklis 60° Jungiamasis ilgis 25 mm	434918 25
Plieninis liestukas Tipas 29/10	434900 29/10
Plieninis liestukas Tipas 14/40	434900 14/40