

## Mitutoyo

### Tikslus laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 5/58 mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris

433200 5/58

GTIN

4946368423562

Produktų klasė

44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006 m. birželio mėn. redakcija. Tvirtas, matiniu chromu dengtas žalvario korpusas; laikrodinio mechanizmo stiklas nedūžtantis. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6, grūdintas ir šlifluotas. Itin tikslus modelis. Svarbiausių detalių **tvirtinimo vietos iš brangakmenių**. Centrinė rodyklė **1/1000 mm padaloms**. Ciferblato nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone. Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

##### Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Norma: Gamykliniai standartai

Kalibravimas: C2

Padalos vertė: 0,001 mm

Padalos vertė per rodyklės apsisukimą: 0,2 mm

Nuokrypio amplitudė  $f_e$ : 10 µm

Bendra nuokrypio amplitudė  $f_{viso}$ : 12 µm

Matavimo jėga: 0,4 - 1,5 N

#### Techninis aprašymas

Bendra nuokrypio amplitudė $f_{\text{viso}}$	12 $\mu\text{m}$
Padalos vertė	0,001 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	5 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	0,2 mm
Kalibravimas	C2
Nuokrypio amplitudė $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Matavimo jėga	0,4 - 1,5 N
Korpuso $\varnothing$	58 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

Kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,001 Maksimali matavimo amplitudė 5 mm	013220 5
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Laikrodis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	013250 12,5

## Priedai

Plieninis liestukas Tipas 2	434900 2
Kietlydinio liestukas Tipas 2	434910 2
Magnetinė indikatorių galinė sienelė Korpuso $\varnothing$ 58 mm	434836 58
Rubino antgalis Tipas 2	434915 2