

HOLEX**Greitojo užspaudimo spaustuvas, valdomas viena ranka, Žiaunų plotis A:
135mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	365023 135
GTIN	4045197595430
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

- Greitas užspaudimo lūpos perstūmimas.
- Užspaudimo lūpos grūdintos ir šlifotos.
- Nereikia gaišti laiko sukant rankeną.
- Tikslus užspaudimas plokščia kreipiamąja.
- Ruošinys užspaudžiamas viena ranka.
- Viena užspaudimo lūpa su horizontaliu ir vertikaliu prizminiu grioveliu apvalioms detalėms, kita - lygi.
- Plokščioms detalėms užspausti nuleidžiamos abi lūpos.
- Iš abiejų pusių atraminės plokštumos.
- Forminis fiksatorius.

Paskirtis:

Greitam ruošinių užspaudimui gręžimo staklėse.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš specialaus ketaus.

Tikslumas:

Tvirtinimo tikslumas **0,03 mm**.

Techninis aprašymas

Svoris	13,5 kg
Maksimalus bendras ilgis L ₄	587 mm

Bendras aukštis c	80,5 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	BM spaustuvai, pilki
Žiaunų plotis A	135 mm
Užveržimo ribos b	160 mm
Žiaunų aukštis C	40 mm
Korpuso plotis B	138 mm
Korpuso ilgis a	365 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvų spaustuvas

Priedai

Atrama Tipas 2	365028 2
Kreipiamasis bėgelis, skirtas Nr. 365023.	365025